


<b>Ocena koparki mobilnej</b>		<a href="http://www.mevas.net">www.mevas.net</a>	
klient, lokalizacja	x / x	vers 12-2024	
data	03-03-2025		
pojazd, typ	Hitachi xx	odczytane godziny	1xxx
nr seryjny	x	rok	2017
inspektor:	x	długość wysięgnika	2,6m
CE <input checked="" type="checkbox"/> EPA <input checked="" type="checkbox"/> A/C <input checked="" type="checkbox"/> zawór zwrotny wysięgnika <input checked="" type="checkbox"/> zawór zwrotny ramienia <input checked="" type="checkbox"/> DPF <input checked="" type="checkbox"/>			
szybkozłaczce <input type="checkbox"/> mono-boom <input type="checkbox"/> linka młota hydr. <input checked="" type="checkbox"/> linka do nożyc <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>kabina</b>		drzwi kabiny, pokrowce	dobry
fotel, podłokietniki	dobry	okna, lusterka	dobry/lewe luster. stłuczone
przełączniki, dźwignie	dobry	wycieraczki, spryskiwacze	dobry
kontrolki, lampy ostrzegawcze	dobry	mata podłogowa, pedały	dobry
klimatyzacja/ogrzewanie	AC za zimno by test.	konstrukcja kabiny	dobry
<b>silnik</b>			
wycieki, uszczelki	pozostał na górnej pokrywie	nr seryjny	123456
stan i poziom oleju	dobry	system chłodzenia	dobry
wydech, tłumik	dobry	przedmuch	normalny
zadymienie	normalne	paski, filtry	serwis
norma emisji spalin	DPF do wymiany	stan płynu chłodniczego	dobry
<b>inspekcja wizualna</b>		przeciwwaga	dobry
podwozie i karoseria	dobry	zderzaki, osłony	dobry
drzwi boczne	dobry	podłoga, lemiesz	dobry
schody, poręcze	dobry	światła, akumulatory	dobry
ramię	dobry	uszczelnienie	kilka rys
wysięgnik	dobry	śruby, nakrętki, kół	dobry
<b>hydraulika &amp; ukł.napędowy</b>			
przewody, linie	dobry	siłownik ramienia	dobry
pomy, rozdzielacze hydr.	dobry	siłownik wysięgnika	dobry
skrzynia biegów	dobry	siłownik zamykania łyżki	dobry
osie	dobry	uszczelnienie podpór i lemiesza	dobry
przekładnia obrotu	dobry	połączenie elastyczne	dobry
<b>test funkcjonalności</b>		blokada zawieszenia	dobry
sworznie ramienia	umiarkowany	uszczelnienie z pompy	normalny
sworznie wysięgnika	umiarkowany	luz pierścienia obrotowego	1mm
sworznie łyżki	umiarkowany	test hamowania	dobry
samoczynne opadanie ramienia	normalny	system elektryczny	dobry
obrót / hamulec obrotu	dobry	działanie napędu	dobry
<b>dotychczasowe narzędzia</b>		dotychczasowa łyżka	brak
rozmiar łyżki	300mm	marka szybkozłacza	SMP
stan łyżki	ostrze 30%	stan szybkozłacza	umiarkowany
<b>opony</b>	<b>mm (%) stanu</b>	<b>rozmiar</b>	18R19,5 Michelin XF
przednia prawa	50	podwójne/pojedyncze	pojedyncze
przednia lewa	50	pierścienie dystansujące	<input type="checkbox"/>
tylna prawa	50	uszkodzenia, zacięcia	małe zacięcia
tylna lewa	50	uszczelnienie	solidne <input type="checkbox"/>
<b>Problemy, szczegóły:</b>			
Pojazd jest w ogólnym dobrym stanie. Filtr cząstek stałych musi być wymieniony, zalecamy wizytę w serwisie.			
<b>rozmiary transportu [dł. x szer. x wys.]</b>		8,7m x 2,45m x 3,2m	